

**Transportna kolica, tip: 1125L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Konstrukcija okvira od zavarenih cijevi, plastične **sigurnosne ručke**. Izrađena od čelične cijevi s pločom za utovar od čeličnog lima. Pneumatske gume na plastičnim naplaticima s kugličnim ležajevima.

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano**.

**Tehnički opis**

Duljina površine lopatice	250 mm
Ø kotača	260 mm
Nosivost	200 kg
širina	570 mm
Težina	11 kg
Tip	1125L
Širina površine lopatice	320 mm

Materijal kotača	Pneumatske gume
Visina	1150 mm
Vrsta proizvoda	Transportne tačke