

**Etažna kolica s 4 police, tip: 8311****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919880 8311
GTIN	4017976083117
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, prednje strane s okomitim cijevnim nosačima u razmaku od 130 mm. Police od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Materijal kotača	TPE
Ø kotača	200 mm
Pomična ručica	da

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Nosivost ukupno	600 kg
Visina nosive površine 3	1069 mm
Težina	73 kg
širina	1169 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Standard	EN 1757-3
Visina nosive površine 2	669 mm
Nosivost po polici	90 kg
Visina nosive površine 4	1469 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Visina nosive površine 1	269 mm
Visina	1800 mm
Tip	8311
Raster podešavanja visine	100 mm
Dubina	609 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica