

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2402B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.<br>Police od čeličnog lima, u ravnini s okvirom.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
Ø kotača	200 mm
Tip	2402B
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	270 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Materijal kotača	TPE
Visina	900 mm
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	709 mm
Težina	61 kg
Nosivost nosive površine gore	200 kg
širina	1197 mm
Visina gornje nosive površine	900 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica