


**Transportna kolica, tip: 1330L****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 919900 1330L |
| GTIN | 4017976013305 |
| Razred artikla | 96F |

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija okvira od zavarenih cijevi, plastične **sigurnosne ručke**. Izrađena od čelične cijevi s pločom za utovar od čeličnog lima. Pneumatske gume na plastičnim naplaticima s kugličnim ležajevima.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Duljina površine lopatice | 250 mm |
| Tip | 1330L |
| Širina površine lopatice | 320 mm |
| Težina | 15 kg |
| širina | 580 mm |
| Nosivost | 300 kg |
| Ø kotača | 260 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Materijal kotača | Pneumatske gume |
| Visina | 1300 mm |
| Vrsta proizvoda | Transportne tačke |