

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2403B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
Police od čeličnog lima, u ravnini s okvirom.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	TPE
Dubina	809 mm
Visina	900 mm

Nosivost nosive površine gore	200 kg
Dubina površine za utovar	800 mm
širina	1397 mm
Širina nosive površine	1200 mm
Visina donje nosive površine	270 mm
Visina gornje nosive površine	900 mm
Ø kotača	200 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Tip	2403B
Težina	78 kg
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Transportna kolica