

fetra[®]
....**Stolna kolica s 2 police, tip: 2496****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919860 2496
GTIN	4017976502496
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Materijal kotača	TPE
širina	737 mm
Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	228 mm

Dubina	609 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
maksimalna nosivost	500 kg
Širina nosive površine	600 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Težina	32 kg
Ø kotača	160 mm
Tip	2496
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina gornje nosive površine	860 mm
Visina	860 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica