

**Stolna kolica s 2 police, tip: 4820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919870 4820
GTIN	4017976048208
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, **kade nepropusne na ulje.**
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. **Kade nepropusne za ulje** s povišenim rubom visine **40 mm**.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Tip	4820
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Materijal kotača	TPE

maksimalna nosivost	400 kg
širina	1021 mm
Visina	870 mm
Visina donje nosive površine	207 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Težina	36 kg
Širina nosive površine	850 mm
Ø kotača	160 mm
Visina gornje nosive površine	829 mm
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	500 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica