

Garant**List kružne pile, TiAlN, Ø×debljina: 100X2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179912 100X2
GTIN	4045197938022
Razred artikla	17C

Opis**Izvedba:**

Optimirane geometrija i prevlaka. Izrazito duboko brušeno oslobođenje za pouzdano odvođenje odvojenih čestica. Za ravno dno utora.

Napomena:

- **Oblik ozubljenja BW.**
- **Promjer lista pile razmjerno je bolji nego što je potrebno prema DIN 1837/1838 u nekim slučajevima i do 50%.**

Tehnički opis

Ø glavčine	32 mm
Ø	100 mm
Debljina vijenca E	2,5 mm
Ø bušenja	16 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
Debljina	2 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	32 mm
Broj zubi Z	34
odgovarajući adapter	179907 63; 80; 100
Broj priteznih rupa	4
Ø priteznih rupa	4,4 mm
Ø priteznih rupa polukrug	25,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	300 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima