

HOLEX**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 50, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

- **Tanka izvedba.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni moment stezanja na alatu.**

Dio isporuke:Uključuje **stezni ključ**.**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	106 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 50 μm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje