

**Garant****Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, BT 40, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Kružnost vrtnje  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Tanka izvedba.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni moment stezanja na alatu.**

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

**Dio isporuke:**

Uključuje **stezni ključ**.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje