

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, BT 50, Stezni raspon: 1-16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Kružnost vrtnje $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Tanka izvedba.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni moment stezanja na alatu.**

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski \varnothing D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	106 mm
Prihvata	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje