

**Stolna kolica s 2 police, tip: 4822****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919870 4822
GTIN	4017976048222
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, **kade nepropusne na ulje.**
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. **Kade nepropusne za ulje** s povišenim rubom visine **40 mm.**

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Materijal kotača	TPE
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Tip	4822

Ø kotača	200 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Visina donje nosive površine	248 mm
Težina	47 kg
Širina nosive površine	1000 mm
širina	1171 mm
Visina gornje nosive površine	870 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Visina	910 mm
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	700 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica