

Garant**LOMU 090408 TR-M, HB9520, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOMU090408 TR-M

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z : 0,11 mm**Tehnički opis**

Posmak f_z	0,11 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOMU090408 TR-M
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	ST900
Vrsta	HB9520
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	165 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	95 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		