

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z	0,08 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU090408 R-L
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		