

**Garant****LOEU 090404 R-L, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU090404 R-L

Tip: UNI

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU090404 R-L
Kutni radijus	0,4 mm
Tip	UNI
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	175 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	145 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	S
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		