

**Garant****APMX 16..12 TR, HB7515, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_p$   
 $a_{maks} = 7 \text{ mm}$ .

Debljina pločica: 5,76 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,14 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,14 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..12 TR
Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	265 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		