

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-801, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094351 11
GTIN	10076490491793
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

Serija HyFlex®. Svestrane rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za precizne i opće radove. Pruža dobru ravnotežu između udobnosti, pokretljivosti i zaštite za ruke. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za smanjenje umaranja ruku. Öko-Tex® Standard 100.

S Nylon-Spandex materijalom i prevlakom koja ne sadrži silikon. Ne sadrži lateks.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Bez DMF-a	ne
Udobnost	vrlo dobro
Veličina rukavice	11

Mokro prianjanje	umjereno
Materijal prevlake	Nitril
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	vrlo dobro
bez silikona	ne
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3131A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	192 mm
Boja	crna / siva
Težina	20,4 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice

