

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 22/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Ukupna duljina L_{ukupno}	85 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	42 mm
Ø reza D_c	22 mm
Ø D_3	14 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø D_{min}	36 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12,13 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,89 stupanj
Interpolacija a_p	0,3 mm

Duljina izboja L ₁	35 mm
Ø drške D _s h6	20 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP