

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	10,13 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	35 mm
Broj oštrica Z	3
Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	38 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	2,26 stupanj
Interpolacija a <sub>p</sub>	0,3 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	32 mm

Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	85 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2