

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α_{maks}	3,73 stupanj
Duljina izboja L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Ø reza D_c	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	6,13 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310

Interpolacija a_p	0,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2