

## Garant

### GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Razred artikla	210

#### Opis

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	6,13 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	3,73 stupanj
Broj oštrica Z	2
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{min}$	24 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
Ø $D_3$	8 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	150 mm
Duljina izboja $L_1$	70 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310

Interpolacija $a_p$	0,3 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2