

**Garant**
**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 28/2mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Razred artikla	210

**Opis**
**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	28 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	44 mm
Max duljina uranjanja $L$ za $\alpha_{maks}$	13,43 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø $D_3$	16 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	54 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,56 stupanj
Ø drške $D_s$ h6	25 mm

Duljina izboja L <sub>1</sub>	39 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Broj oštrica Z	2
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP