

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 212807 25/2   |
| GTIN           | 4045197939029 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Interpolacija $a_p$                        | 1 mm         |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$                | 95 mm        |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$ | 10,43 mm     |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$       | 48 mm        |
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$              | 3,29 stupanj |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice      | XDM.090416   |
| Broj oštrica Z                             | 2            |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$        | 38 mm        |
| $\varnothing$ reza $D_c$                   | 25 mm        |
| $\varnothing$ drške $D_s h_6$              | 25 mm        |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Unutarnje hlađenje            | da                                |
| Ø D <sub>3</sub>              | 13 mm                             |
| Duljina izboja L <sub>1</sub> | 39 mm                             |
| Serija                        | Power Q                           |
| Kut rezne oštrice κ           | 16 stupanj                        |
| Izvedba drške                 | Weldon drška                      |
| Primjena glodala              | Uranjanje                         |
| Primjena glodala              | Ukopavanje                        |
| Primjena glodala              | Cirkularna glodala                |
| Strategija rezanja            | HPC                               |
| Izmjena alata                 | PowerCard                         |
| Vrsta proizvoda               | Glodača glava za kopirno glodanje |

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP

674252 10IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm

211750 2,2