

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.  
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	16 mm
Broj oštrica Z	2
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
Interpolacija $a_p$	0,3 mm
Unutarnje hlađenje	da
Prihvatni navoj M	M8
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	24 mm
Ø $D_2$	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	25 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	3,73 stupanj
$\varnothing D_3$	8 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	6,13 mm
Serija	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 1	219799 1