

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	20,43 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s h6	32 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	68 mm
Interpolacija a_p	1 mm
Interpolacija Ø D_{min}	58 mm
Ø reza D_c	35 mm
Ø D_3	23 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Kut uranjanja α_{maks}	1,68 stupanj

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP