

## Garant

### GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Razred artikla	210

#### Opis

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

#### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	110 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	78 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Ø $D_3$	28 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Interpolacija $a_p$	1 mm
Max duljina uranjanja $L$ za $\alpha_{\text{maks}}$	25,43 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	4

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,35 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	68 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	16 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP