

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 30/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Broj oštrica Z	3
\varnothing reza D_c	30 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Interpolacija a_p	1 mm
\varnothing drške D_s h6	32 mm
Kut uranjanja α_{\max}	2,23 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	15,43 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2