

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 22/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø reza D_c	22 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	0,3 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	28 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12,13 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	18 mm
Interpolacija Ø D_{min}	36 mm
Prihvatni navoj M	M10
Unutarnje hlađenje	da

Ø D ₃	14 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	42 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,89 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Serija	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 1	219799 1