

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 22/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	36 mm
Ø drške D _s h6	20 mm
Ø reza D _c	22 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	42 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a _p	0,3 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	180 mm
Duljina izboja L ₁	30 mm
Broj oštrica Z	3
Ø D ₃	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Kut uranjanja α _{maks}	1,89 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12,13 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP