

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	1 mm
Ø reza D_c	32 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,43 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Kut uranjanja α_{maks}	1,97 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø drške D _s h6	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP