

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	120 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	200 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,43 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Kut uranjanja α_{maks}	1,97 stupanj
Broj oštrica Z	3
\varnothing drške D_s h6	32 mm
Interpolacija a_p	1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Ø reza D _c	32 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP