

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	1 mm
Ø reza D_c	25 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,29 stupanj
Ø D_1 h6	12,5 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D_{min}	38 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	36 mm
Ø D_3	13 mm
Prihvatni navoj M	M12

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Unutarnje hlađenje	da
Seriya	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP