

**Garant**
**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Razred artikla	210

**Opis**
**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.  
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	32 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	17,43 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	52 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	47 mm
Ø $D_2$	29 mm
Ø $D_3$	20 mm
Prihvatni navoj M	M16

Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,97 stupanj
Interpolacija $a_p$	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Seriya	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP