

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	37,43 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	102 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,92 stupanj

Ø reza D_c	52 mm
Interpolacija Ø D_{min}	92 mm
Ø D_3	40 mm
Interpolacija a_p	1 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP