

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 28/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.**Tehnički opis**

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13,43 mm
Ø reza D_c	28 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	44 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	54 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Interpolacija a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina izboja L_1	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	200 mm

Kut uranjanja α_{maks}	2,56 stupanj
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP