

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.**Tehnički opis**

Interpolacija Ø D _{min}	38 mm
Interpolacija a _p	1 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	10,43 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D ₅ h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Duljina izboja L ₁	120 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L _{ukupno}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Kut uranjanja α _{maks}	3,29 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm

Ø reza D _c	25 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2