

Garant
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 30/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Razred artikla	210

Opis
Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø D ₂	29 mm
Kut uranjanja α _{maks}	2,23 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	15,43 mm
Broj oštrica Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Interpolacija a _p	1 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	47 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	58 mm

Ø D ₃	18 mm
Ø reza D _c	30 mm
Interpolacija Ø D _{min}	48 mm
Prihvatni navoj M	M16
Serija	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP