

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.  
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	47 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	78 mm
Ø $D_2$	29 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	25,43 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,35 stupanj

Prihvatni navoj M	M16
Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	68 mm
Seriya	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2