

## Garant

### GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 30/3mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Razred artikla	210

#### Opis

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

#### Tehnički opis

Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,23 stupanj
Ø reza $D_c$	30 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	200 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Interpolacija Ø $D_{maks}$	58 mm
Ø $D_3$	18 mm
Duljina izboja $L_1$	120 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	15,43 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2