

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	35,43 mm
\varnothing reza D_c	50 mm
Interpolacija a_p	1 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,97 stupanj
Broj oštrica Z	5
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Unutarnje hlađenje	da
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP