

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.**Tehnički opis**

Interpolacija a_p	1 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	200 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,68 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	20,43 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ø D_3	23 mm
Interpolacija Ø D_{min}	58 mm
Ø reza D_c	35 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_5 h6	32 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP