

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 30/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	30 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Interpolacija Ø D_{min}	44 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,34 mm
Kut uranjanja α_{maks}	4,42 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	58 mm

Ø D ₃	14 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm

211750 5,0

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP