

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.**Tehnički opis**

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	25,43 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,35 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	250 mm
Ø reza D_c	40 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Interpolacija Ø D_{min}	68 mm
Interpolacija a_p	1 mm

Broj oštrica Z	4
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP