

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	22 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	84 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,5 mm
Broj oštrica Z	3

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,51 stupanj
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	11 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm

211750 5,0

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP