

**Garant**
**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Razred artikla	210

**Opis**
**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,5 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	20,34 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	110 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	2,25 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Ø drške D <sub>5</sub> h6	32 mm
Broj oštrica Z	3

Ø reza D <sub>c</sub>	40 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0