

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	144 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	80 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	60,34 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,76 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Broj oštrica Z	6
Interpolacija $a_p$	1,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	11 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0