

## Garant

### **GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm**



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Razred artikla	210

#### Opis

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

#### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,5 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	120 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	32 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	12,34 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	3,71 stupanj

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0