

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	2,25 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	64 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
\varnothing drške D_s h6	32 mm
\varnothing reza D_c	40 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	20,34 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L_{ukupno}	250 mm

Interpolacija a_p	1,5 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP