

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 35/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D_{maks}	68 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	200 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	15,34 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Ø D_3	19 mm
Ø reza D_c	35 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,99 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0