

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 63/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212150 63/6
GTIN	4045197939487
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
 - **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**
- Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø reza D _c	63 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Ø D ₃	51 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	6
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8